



REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A3	REVISED PER ECO-10-002990	28JAN10	KK	HMR
	A4	ECR-10-026307	20JAN11	KK	HMR
	A5	OBSOLETE 966292-7, 1-1, 1-2, 1-9, 2-2, 3-2	21FEB2018	SH	GN

PROJECT NO.:
E92-52625

ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS-SECTION QUERSCHNITT		STRIP LENGTH ABISOLIER-LÄNGE	TYPE AUSFÜHRUNG	COLOUR FARBE	L ₁ /mm	L ₂ /mm	d ₁ /mm	s ₁ /mm	d ₂ /mm	s ₂ /mm	PACKING UNIT VERPACKUNGS-EINHEIT PIECES PER BAG STÜCK PRO BEUTEL	
	mm ²	AWG 1											
966 292-1	0.14	26	8	NORMAL NORMAL	BROWN BRAUN	10 ±1.5	6 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500	
966 292-2	0.14	26	8	LONG LANG	BROWN BRAUN	12 ±1.5	8 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500	
966 292-3	0.25	23	10	NORMAL NORMAL	YELLOW GELB	10 ±1.5	6 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE 7
966 292-4	0.25	23	10	LONG LANG	YELLOW GELB	12 ±1.5	8 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
966 292-5	0.34	22	8	NORMAL NORMAL	GREEN GRÜN	10 ±1.5	6 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
966 292-6	0.34	22	10	LONG LANG	GREEN GRÜN	12 ±1.5	8 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE 7
966 292-7	0.50	20	8	SHORT KURZ	WHITE WEISS	12 ±1.5	6 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
966 292-8	0.50	20	10	NORMAL NORMAL	WHITE WEISS	14 ±1.5	8 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
966 292-9	0.50	20	12	SEMILONG HALBLANG	WHITE WEISS	16 ±1.5	10 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500	
1-966 292-0	0.75	18	8	SHORT KURZ	BLUE BLAU	12 ±1.5	6 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
1-966 292-1	0.75	18	10	NORMAL NORMAL	BLUE BLAU	14 ±1.5	8 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
1-966 292-2	0.75	18	12	SEMILONG HALBLANG	BLUE BLAU	16 ±1.5	10 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
1-966 292-3	0.75	18	14	LONG LANG	BLUE BLAU	18 ±1.5	12 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
1-966 292-4	1.00	17	8	SHORT KURZ	RED ROT	12 ±1.5	6 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE 7
1-966 292-5	1.00	17	10	NORMAL NORMAL	RED ROT	14 ±1.5	8 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500	
1-966 292-6	1.00	17	12	SEMILONG HALBLANG	RED ROT	16 ±1.5	10 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500	
1-966 292-7	1.00	17	14	LONG LANG	RED ROT	18 ±1.5	12 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
1-966 292-8	1.50	16	10	NORMAL NORMAL	BLACK SCHWARZ	14 ±1.5	8 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE 7
1-966 292-9	1.50	16	12	SEMILONG HALBLANG	BLACK SCHWARZ	16 ±1.5	10 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
2-966 292-0	1.50	16	20	LONG LANG	BLACK SCHWARZ	24 ±2.0	18 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE 7
2-966 292-1	2.50	14	10	NORMAL NORMAL	GREY GRAU	14 ±1.5	8 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
2-966 292-2	2.50	14	14	SEMILONG HALBLANG	GREY GRAU	18 ±1.5	12 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE
2-966 292-3	2.50	14	20	LONG LANG	GREY GRAU	24 ±2.0	18 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500	OBSOLETE 7
2-966 292-4	4.00	11	11	NORMAL NORMAL	ORANGE ORANGE	17 ±1.5	10 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500	
2-966 292-5	4.00	11	14	SEMILONG HALBLANG	ORANGE ORANGE	20 ±1.5	12 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500	OBSOLETE 7
2-966 292-6	4.00	11	20	LONG LANG	ORANGE ORANGE	26 ±2.0	18 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500	
2-966 292-7	6.00	10	14	NORMAL NORMAL	GREEN GRÜN	20 ±1.5	12 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.10	100	
2-966 292-8	6.00	10	20	LONG LANG	GREEN GRÜN	26 ±2.0	18 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.10	100	OBSOLETE 7
2-966 292-9	10.00	7	15	NORMAL NORMAL	BROWN BRAUN	22 ±2.0	12 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100	
3-966 292-0	10.00	7	21	LONG LANG	BROWN BRAUN	28 ±2.0	18 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100	
3-966 292-1	16.00	6	15	NORMAL NORMAL	IVORY ELFENBEIN	24 ±2.0	12 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100	
3-966 292-2	16.00	6	21	LONG LANG	IVORY ELFENBEIN	28 ±2.0	18 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100	OBSOLETE
3-966 292-3	25.00	3	19	NORMAL NORMAL	BLACK SCHWARZ	30 ±2.0	16 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
3-966 292-4	25.00	3	25	LONG LANG	BLACK SCHWARZ	36 ±2.0	22 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
3-966 292-5	35.00	2	19	NORMAL NORMAL	RED ROT	30 ±2.0	16 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
3-966 292-6	35.00	2	28	LONG LANG	RED ROT	39 ±2.0	25 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50	
3-966 292-7	50.00	1	25	NORMAL NORMAL	BLUE BLAU	36 ±2.0	20 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50	
3-966 292-8	50.00	1	30	LONG LANG	BLUE BLAU	40 ±2.0	25 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50	
3-966 292-9	70.00	1	-	NORMAL NORMAL	YELLOW GELB	37 ±2.0	21 ±1.0	13.5 +0.50	0.40 ±0.10	16.0 ±1.5	0.60 ±0.20	25	OBSOLETE
4-966 292-0	95.00	1	-	NORMAL NORMAL	RED ROT	44 ±2.0	25 ±1.0	14.7 +0.50	0.40 ±0.10	18.0 ±1.5	0.60 ±0.20	25	OBSOLETE 7
4-966 292-1	120.00	1	-	NORMAL NORMAL	BLUE BLAU	48 ±2.0	27 ±1.0	16.7 +0.50	0.45 ±0.10	20.0 ±1.5	0.70 ±0.20	25	OBSOLETE
4-966 292-2	150.00	1	-	NORMAL NORMAL	YELLOW GELB	58 ±2.0	32 ±1.0	19.5 +0.50	0.50 ±0.10	23.0 ±1.5	1.00 ±0.20	25	OBSOLETE



- 1

THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.
- 2

RECOMMENDED STRIP LENGTH
- 3

TUBULAR END-SLEEVES PACKED INTO PLASTIC BAG
- 4

COLOUR TYPE 1: COLOURS PER TELEMECANIQUE STANDARD
- 5

MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: d₂ MIN.-0.1
- 6

USE HAND TOOL 539660-1
- 7

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 1

DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
- 2

EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE
- 3

ADERENDHÜLSEN IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
- 4

FARBREIHE 1: FARBEN NACH TELEMECANIQUE STANDARD
- 5

MAX.ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG:d₂ MIN.-0.1
- 6

BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.			DWN R.SCHMIDT	10-NOV-93	 TE Connectivity					
DIMENSIONS: MASSENHEITEN mm			CHK W.BÖCK	15-JUN-94						
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMEIER	29-NOV-00	NAME TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE COLOUR TYPE 1, NOT PER DIN ADERENDHÜELSE MIT KUNSTSTOFFHÜELSE FARBREIHE 1, NICHT NACH DIN					
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± -		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ —							
	MATERIAL PP/E-Cu		FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE FINISH / OBERFL.: Sn COLOUR: SEE TABLE FARBE: SIEHE TABELLE		APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ. —		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=966292	RESTRICTED TO NUR FÜR —
	CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB —		SHEET BLATT 1 von 1					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.