








**STRICTLY
CONFIDENTIAL**



SCALE 2:1






Note: minimum external diameter authorized of wire:
for 1.5 terminal = 1.40 mm, for 2.8 terminal = 1.75 mm

External gasket maximum clearance after mating male and female holder.

(*) For information
- For use and mating operation, see spec: IPS 170/186/187/188/189/190/201/202

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

STRICTLY
CONFIDENTIAL

14 WAYS	8 WAYS	4 WAYS
CAT. N° DTBFHPE14BKSV	CAT. N° DTBFHPE14BK08A	CAT. N° DTBFHPE14BK04A
		
ALL CAVITIES	1-2-4-6-9-11-13-14	4-6-9-11
OPEN CAVITIES		

BODY	DTBFHPA14BKBD	PA66 GF15	GREEN
GROMMET STOP	DTBFHPE14BKGD	PBT NATURAL	BLACK
	DTBFHPE08GNGD	PBT NATURAL	GREEN
	DTBFHPE04GYGD	PBT NATURAL	GREY
GROMMET	DTBFHSY14RDGR	SYLICON RUBBER	RED
SEC. LOCK	DTBFHPE14YESL	PBT GF 10	YELLOW
EXT. GASKET	DTBFHSY14BKEG	SYLICON RUBBER	BLACK
INT. GASKET	DTBFHSY14RDIG	SYLICON RUBBER	RED
SLIDE	DTBFHPA14BLGY	PA66 GF30	GREY
DESCRIPTION	PART NUMBER	MATERIALS	COLOUR
COMPONENTS			

211 CC 2 S 1150	1.5 x 0.8	1	Sn	Cu Zn15	SICMA 3	0.35 - 0.75	85° C
211 CC 2 S 2150	1.5 x 0.8	2	Sn	Cu Zn15		1.0 - 2.0	
211 CC 2 S 1160	1.5 x 0.8	1	Sn	Cu Fe2P		0.35 - 0.75	
211 CC 2 S 2160	1.5 x 0.8	2	Sn	Cu Fe2P		1.0 - 2.0	
211 CC 2 S 1260	1.5 x 0.8	1	Au	Cu Fe2P	SICMA 2	0.35 - 0.75	125° C
211 CC 2 S 2260	1.5 x 0.8	2	Au	Cu Fe2P		1.0 - 2.0	
211 CC 3 S 1120	2.8 x 0.8	1	Sn	Cu Mg 1		0.35 - 0.75	
211 CC 3 S 2120	2.8 x 0.8	2	Sn	Cu Mg 1		1.0 - 2.5	
211 CC 3 S 3120	2.8 x 0.8	3	Sn	Cu Mg 1		3.0 - 5.0	
211 CC 3 S 1220	2.8 x 0.8	1	Au	Cu Mg 1		0.35 - 0.75	
211 CC 3 S 2220	2.8 x 0.8	2	Au	Cu Mg 1		1.0 - 2.5	
CONTACTS	TYPE	RANGE	COATING	MATERIAL	SIZE	SECTION	TEMPERATURE

ECH-NO. DATA		DATE DD / MM / YY	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISSEGNAZIONE	CHK. BY VERIFICAZIONE	APPR. BY APPROVAZIONE
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO		PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO		APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE		THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999		
TOLERANCES TOLLERANZE		MATERIAL : MATERIALE :		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE		ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO		
± 0.1mm. / ±0.5°		SEE TABLE				FCI AUTOMOTIVE		
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		DATE DATA		NAME NOME		TITLE DESCRIZIONE		
DRAWN BY DISSEGNAZIONE		11/04/02		R. B. B.		DOOR TO BODY 14 WAYS		
CHECKED BY VERIFICAZIONE		12/04/02		R. B. B.		ASSY FEMALE HOLDER SEALED VERSION		
APPROVED BY APPROVAZIONE						FSD 309418		
ESR NO. NUMERO ESR		ITA2035		FILE NAME NOME FILE		FSD 309418		
DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO				CAT. NO. CATEGORIA		SEE TABLE		
SHEET FOGLIO		2		SCALE SCALA		2:1		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.