

1 Kontaktkammern geeignet für FASTIN-FASTON TABS 6.3x0.8
Kontakt Nr.: 60294, Drahtgrößenbereich AWG 22-18 (0.3-0.8 mm²)
160691, Drahtgrößenbereich AWG 22-18 (0.3-0.8 mm²)
AMPLIVAR-Kontakt Nr.: 141051, Drahtgrößenbereich AWG 27-20 (0.1-0.5 mm²)
142411, Drahtgrößenbereich AWG 22-15 (0.3-1.6 mm²)
Maximaler Isolationsdurchmesser = 2.8mm bzw. max. Isolationshöhe = 3.6

2 Passende Gegenstecker siehe Tabelle

3 -
-

4 Kammer-Nummer Mittelschrift 2 DIN1451

5 Rastlasche

6 Kodiernut

7 Polarisierungsnut

8 Nut für federnden Rasthaken

9 Verzug von max. 0.6mm zulässig

10 Das (6 pol.) Gehäuse (M5:1) ist stellvertretend für alle Pohlzahlen dargestellt.
Die Lage der Rastlasche, Kodier- und Polarisierungsnuten und der Nut für den federnden Rasthaken ist dem Kodierschema zu entnehmen

A1 11 Material entspricht den Anforderungen der EN 60335 (incl. glow wire test 750°, ohne Flamme)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.