











DIMENSIONS FOR P.C. BOARD
プリント基板取付寸法

⑥. IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH ;
SEE TABLE.

⑦. CIRCUIT NUMBERS: SEE FIG. 1



7 FIG. 1 回路図
CIRCUIT NUMBER

TABLE - I	
-----------	--

POS. 機数	FEMALE HOUSING メス ハウジング
	TYCO P/N
8	1376352
	1717103

TABLE - 2

THICKNESS OF PCB (mm) プリント基板板厚 (mm)	1.2	1.6
NOMINAL LENGTH OF SCREW (mm) 固定用ネジの長さ (mm)	5	6

3(M)	2	Y(M)	X(M)	5. ID MARK, PART NUMBER INDICATED
------	---	------	------	-----------------------------------

62	3.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1~8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	2-6376350-2
62	3.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1~8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	2-6376350-1
 14	2.6	Ø2.63	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1~8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	NATURAL	2-1376350-5
 14	2.6	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1~8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	NATURAL	2-1376350-3
2	3.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1~8	TIN LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	2-1376350-2
2	3.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1~8	TIN LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	2-1376350-1
 13	2.6	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1, 2, 3, 7, 8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT) × 3 SELECTIVE GOLD × 5	SPS GF17	NATURAL	2-1376350-0
 12	2.6	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	-	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	BLACK	1-1376350-9
11	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	7	1~6, 8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	1-1376350-7
62	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1~8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	6376350-4
62	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1~8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	6376350-3
10	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	6	1~5, 7, 8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	1-1376350-6
9	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	-	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	BLACK	1-1376350-5
9	3.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	-	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	BLACK	1-1376350-4
 8	2.6	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	2, 3	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT) × 6 SELECTIVE GOLD × 2	SPS GF17	NATURAL	1-1376350-3
 5	2.6	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	-	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	NATURAL	1-1376350-2
 7	2.6	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	6	1~5, 7, 8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	BLACK	1-1376350-1
 6	2.6	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	7	1~6, 8	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	NATURAL	1-1376350-0
 5	2.6	Ø2.63	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	-	SELEVITIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	NATURAL	1376350-9
4	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	6	1~5, 7, 8	SELECTIVE TIN	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	1376350-8
4	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	7	1~6, 8	SELECTIVE TIN	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	1376350-7
3	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	-	SELECTIVE TIN	PRE-TINED	PBT GF15	BLACK	1376350-6
3	3.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	-	SELECTIVE TIN	PRE-TINED	PBT GF15	BLACK	1376350-5
2	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1~8	TIN LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	1376350-4
2	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	1~8	TIN LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	1376350-3
1	3.0	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	-	PRE-TINED		PBT GF15	NATURAL	1376350-2
1	3.0	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	-	-	PRE-TINED		PBT GF15	NATURAL	1376350-1
 6 MARKING マーキング	WEIGHT (g) 質量	V	OUTER 外装	INNER 内装	NO CONTACT CIRCUIT NO 欠番 	GOLD PLATED CIRCUIT NO 金めっき回路番号 	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接合部側	MATERIAL 材料	COLOR 色	PART NUMBER 型番
			PACKING STYLE 梱包仕様				CONTACT FINISH コンタクト仕上			HOUSING ハウジング	

1. 嵌合相手番号；TABLE-1参照
プラハワシジヤセンパ)と支障なく嵌合、脱脱できるとこと。
2. 推奨取付寸法；JIS B1111、B1122タツピングネ
なべ2種、呼び径3、長さ；TABLE-2参照
3. ネジ締付トルク(参考値)；0.392N・m REF
但し、管理係は別途指定すること。
4. 本品の取扱いについては、取扱説明書NO.411-5928に従うこと。
△. ID MARK, PART NUMBER を表示



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. NO. 05JUL00		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		DWG. NO. 06JUL00			
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ± 0.3		025 SERIES I/O CONNECTOR 8P CAP HOUSING ASSY	
		APPROVED: N.SAI 06JUL00			
		PRODUCT SPEC 108-5668			
		APPLICATION SPEC 114-5250			
MATERIAL: BRASS FINISH: SEE TABLE HOUSING: SEE TABLE		WEIGHT: SEE TABLE Customer Drawing		SIZE: CAGE CODE: QUANTITY NO: 100779 RESTRICTED: A100779C-1376350	
ANGLES: FINISH: ± 0.0° 1. P-L-C ± 0.1 2. P-L-C ± 0.1 3. P-L-C ± 0.1 4. P-L-C ± 0.001 5. P-L-C ± 0.001		WEIGHT: SEE TABLE Customer Drawing		SHEET 2:1 OF 1 REV D	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.