

MLM1-XXX SERIES

PART NO.	L DIM ± 0.008	OD
MLM1-118	0.118 [3.0mm]	0.157 [ 4.0mm]
MLM1-138	0.138 [3.5mm]	
MLM1-157	0.157 [4.0mm]	
MLM1-177	0.177 [4.5mm]	
MLM1-197	0.197 [5.0mm]	
MLM1-217	0.217 [5.5mm]	
MLM1-236	0.236 [6.0mm]	
MLM1-256	0.256 [6.5mm]	
MLM1-276	0.276 [7.0mm]	
MLM1-295	0.295 [7.5mm]	
MLM1-315	0.315 [8.0mm]	
MLM1-335	0.335 [8.5mm]	
MLM1-354	0.354 [9.0mm]	
MLM1-374	0.374 [9.5mm]	
MLM1-394	0.394 [10.0mm]	
MLM1-413	0.413 [10.5mm]	
MLM1-433	0.433 [11.0mm]	
MLM1-453	0.453 [11.5mm]	
MLM1-472	0.472 [12.0mm]	
MLM1-492	0.492 [12.5mm]	
MLM1-512	0.512 [13.0mm]	
MLM1-531	0.531 [13.5mm]	
MLM1-551	0.551 [14.0mm]	
MLM1-571	0.571 [14.5mm]	
MLM1-591	0.591 [15.0mm]	
MLM1-610	0.610 [15.5mm]	
MLM1-630	0.630 [16.0mm]	
MLM1-650	0.650 [16.5mm]	
MLM1-669	0.669 [17.0mm]	
MLM1-689	0.689 [17.5mm]	
MLM1-709	0.709 [18.0mm]	
MLM1-728	0.728 [18.5mm]	
MLM1-748	0.748 [19.0mm]	
MLM1-768	0.768 [19.5mm]	
MLM1-787	0.787 [20.0mm]	
MLM1-807	0.807 [20.5mm]	
MLM1-827	0.827 [21.0mm]	
MLM1-846	0.846 [21.5mm]	

MLM2-XXX SERIES

PART NO.	L DIM ± 0.008	OD
MLM2-118	0.118 [3.0mm]	0.205 [ 5.2mm]
MLM2-138	0.138 [3.5mm]	
MLM2-157	0.157 [4.0mm]	
MLM2-177	0.177 [4.5mm]	
MLM2-197	0.197 [5.0mm]	
MLM2-217	0.217 [5.5mm]	
MLM2-236	0.236 [6.0mm]	
MLM2-256	0.256 [6.5mm]	
MLM2-276	0.276 [7.0mm]	
MLM2-295	0.295 [7.5mm]	
MLM2-315	0.315 [8.0mm]	
MLM2-335	0.335 [8.5mm]	
MLM2-354	0.354 [9.0mm]	
MLM2-374	0.374 [9.5mm]	
MLM2-394	0.394 [10.0mm]	
MLM2-413	0.413 [10.5mm]	
MLM2-433	0.433 [11.0mm]	
MLM2-453	0.453 [11.5mm]	
MLM2-472	0.472 [12.0mm]	
MLM2-492	0.492 [12.5mm]	
MLM2-512	0.512 [13.0mm]	
MLM2-531	0.531 [13.5mm]	
MLM2-551	0.551 [14.0mm]	
MLM2-571	0.571 [14.5mm]	
MLM2-591	0.591 [15.0mm]	
MLM2-610	0.610 [15.5mm]	
MLM2-630	0.630 [16.0mm]	
MLM2-650	0.650 [16.5mm]	
MLM2-669	0.669 [17.0mm]	
MLM2-689	0.689 [17.5mm]	
MLM2-709	0.709 [18.0mm]	
MLM2-728	0.728 [18.5mm]	
MLM2-748	0.748 [19.0mm]	
MLM2-768	0.768 [19.5mm]	
MLM2-787	0.787 [20.0mm]	
MLM2-807	0.807 [20.5mm]	
MLM2-827	0.827 [21.0mm]	



REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Release.	07/11/06	M. C.
B	Removed T Dimension, Updated Hole Diameter.	09/07/06	M. C.
C	L DIM Tolerance Update.	10/31/06	M. C.

2. MATERIAL: NYLON 6/6, 94-V0, BLACK. BIVAR MATERIAL CODE 22-BK.  
 RTP POLYAMIDE NYLON 6/6, 0200 FR, BLACK OR MODIFIED PLASTICS MN6/6-SE BK.
1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

STANDARD TOLERANCE ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED )		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
.X ± .1	X° ± 1°	 <b>TITLE:</b> MOLDED, SELF-RETAINING LED MOUNT	<b>REVISION:</b> C
.XX ± .01			
.XXX ± .005		<b>DESIGNED:</b> Ty Yin	<b>DATE:</b> 07/11/06
<b>DESIGNED:</b> Ty Yin		<b>DATE:</b> 07/11/06	
<b>CHECKED:</b> M. Chen		<b>DATE:</b> 07/11/06	
<b>DESIGNED:</b> Ty Yin		<b>DATE:</b> 07/11/06	<b>REVISION:</b> C
<b>CAGE CODE :</b> 32559		<b>SHEET # 1 OF 1</b>	
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.