





- NOTES
- 1 GOLD PLATE AREA.
  - 2 TIN PLATE AREA.
  - 3 1 REEL : 10000 CONTACTS.

|                                                                                                                     |                                                                                     |                 |                                                                                     |       |                          |     |                                                                                                                                                                             |          |                  |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|------|
|                                                                                                                     |                                                                                     |                 |                                                                                     | 1     | PHOSPHOR BRONZE          |     | CONTACT AREA:GOLD PLATED 0.2μm min<br>CARRIER AREA:TIN PLATED 1μm min<br>OTHERS:NICKEL PLATED 0.5μm min                                                                     |          |                  |         |      |
| NO.                                                                                                                 | MATERIAL                                                                            |                 | FINISH . REMARKS                                                                    |       |                          | NO. | MATERIAL                                                                                                                                                                    |          | FINISH . REMARKS |         |      |
| UNITS<br>mm                                                                                                         |  | SCALE<br>10 : 1 |  | COUNT | DESCRIPTION OF REVISIONS |     |                                                                                                                                                                             | DESIGNED |                  | CHECKED | DATE |
|  HIROSE<br>ELECTRIC<br>CO., LTD. |                                                                                     |                 | APPROVED : TS. SAKATA                                                               |       | 09. 11. 17               |     | DRAWING NO. EDC4-084628-02                                                                                                                                                  |          |                  |         |      |
|                                                                                                                     |                                                                                     |                 | CHECKED : TS. FUKUSHIMA                                                             |       | 09. 11. 17               |     | PART NO. DF11-22SCFA(04)                                                                                                                                                    |          |                  |         |      |
|                                                                                                                     |                                                                                     |                 | DESIGNED : TH. YOSHIZAWA                                                            |       | 09. 11. 16               |     | CODE NO. CL543-0603-5-04                                                                                                                                                    |          |                  |         |      |
|                                                                                                                     |                                                                                     |                 | DRAWN : TH. YOSHIZAWA                                                               |       | 09. 11. 16               |     |   |          |                  |         |      |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.