


# Big Digit Hygro-Thermometer

 **Probe Clips onto Meter**  
Or extends on 18" (457mm) cable

## Features:

- Max/Min with reset function
- Rear calibration adjustment pot
- Humidity: 10 to 99% RH
- Temperature: 14 to 140°F (-10 to 60°C)
- Optional RH calibration bottles
- Accuracy:  $\pm 4\%$  RH;  $\pm 1^\circ\text{C}/1.8^\circ\text{F}$
- Dimensions: 4.3 x 3.9 x 0.78" (109 x 99 x 20mm)
- Weight: 6oz (169g)
- Complete with built-in stand, mounting bracket, sensor, and 1 AAA battery; optional calibration salt bottles



RH300-CAL Optional calibration salt bottles

## Ordering Information:

445715 .....Big Digit Remote Probe Hygro-Thermometer  
445715-NIST .....445715 with Calibration Traceable to NIST.  
RH300-CAL .....Optional 33% and 75% RH calibration standards





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.