


D

C



B

A




- 1 CAVITY LOCATION DIMENSIONS INCREASE IN INCREMENTS OF .100 TOLERANCE NONCUMULATIVE.
- 2 USE EXTRACTION TOOL NO. 91052-1 TO REMOVE RECP. CONTACTS.
- 3 OBSOLETE PART NUMBER.
- 4 SUPERSEDED BY 87483-9.
- 5 SUPERSEDED BY 1-87483-5.
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

3	5-87483-4	1.675	1.775	3.700	1.500	1.600	64	3	5-87483-3
3	5-87483-2	1.575	1.575	3.400	1.400	1.400	58	3	5-87483-1
3	5-87483-0	1.475	1.575	3.300	1.300	1.400	56	3	4-87483-9
3	4-87483-8	1.375	1.375	3.000	1.200	1.200	50	3	4-87483-7
3	4-87483-6	1.275	1.375	2.900	1.100	1.200	48	3	4-87483-5
3	4-87483-4	1.275	1.275	2.800	1.100	1.100	46	3	4-87483-3
3	4-87483-2	1.175	1.175	2.600	1.000	1.000	42	3	4-87483-1
3	4-87483-0	1.075	1.075	2.400	.900	.900	38	3	3-87483-9
3	3-87483-8	.975	1.075	2.300	.800	.900	36	3	3-87483-7
3	3-87483-6	.975	.975	2.200	.800	.800	34	3	3-87483-5
3	3-87483-4	.875	.875	2.000	.700	.700	30	3	3-87483-3
3	3-87483-2	.775	.875	1.900	.600	.700	28	3	3-87483-1
3	3-87483-0	.675	.775	1.700	.500	.600	24	3	2-87483-9
3	2-87483-8	.675	.675	1.600	.500	.500	22	3	2-87483-7
3	2-87483-6	.575	.575	1.400	.400	.400	18	3	2-87483-5
3	2-87483-4	.475	.475	1.200	.300	.300	14	6	2-87483-3
3	2-87483-2	.375	.475	1.100	.200	.300	12	3	2-87483-1
3	2-87483-0	.375	.375	1.000	.200	.200	10	3	1-87483-9
3	1-87483-8	.275	.375	.900	.100	.200	8	3	1-87483-7
5	1-87483-6	.275	.275	.800	.100	.100	6		1-87483-5
3	1-87483-4	1.375	1.475	3.100	1.200	1.300	52	3	1-87483-3
3	1-87483-2	1.175	1.275	2.700	1.000	1.100	44	3	1-87483-1
4	1-87483-0	1.075	1.175	2.500	.900	1.000	40		87483-9
3	87483-8	.875	.975	2.100	.700	.800	32	3	87483-7
3	87483-6	.775	.775	1.800	.600	.600	26	3	87483-5
3	87483-4	.575	.675	1.500	.400	.500	20		87483-3
3	87483-2	.475	.575	1.300	.300	.400	16	3	87483-1
MARKED PART NUMBER		E	D	C	B	A	NO. OF POSN	UMMARKED PART NUMBER	



SECTION X-X



SECTION Y-Y
ROTATED 90°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. SCHLAG 12-27-89	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES		CHK P.SREMCIICH 10-5-93	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD P.SREMCIICH 10-5-93	PRODUCT SPEC	
0 PLC ± -		APPLICATION SPEC		
1 PLC ± -		WEIGHT -		
2 PLC ± -		SIZE A2		
3 PLC ± .005		CAGE CODE 00779		
4 PLC ± -		DRAWING NO C=87483		
ANGLES ± -		RESTRICTED TO -		
FINISH -		CUSTOMER DRAWING		
MATERIAL GLASS FILLED NYLON		SCALE 4:1		
COLOR-BLACK		SHEET 1 of 1		
PER ASTM D4066		REV V1		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.