


EXTRACTOR MCC2 FEMALE

R282.920.100


Series : OUT



Unscrew the 2 half bodies to remove
the front part R282.920.110 .

Devisser les 2 corps.

Pour changer l'outil R282.920.110



BODY TOOL : ALUMINIUM ALLOY + BLACK ANODISATION



Issue : 0115 F

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




EXTRACTOR MCC2 FEMALE

R282.920.100


Series : OUT

1

Use a screw-driver to remove the cover from the housing as shown .


**2**

Slide the cover along the cable


**3**

Place the extraction tool with the marker point facing up (as shown) and push in axial direction into the housing till it stops , then push gently on the black knob , this will push the contact out from the rear of the housing .

Marker point on the top (this will position the 3 slides to enter the cavity)

**4**

Remove the connectors from the housing



Issue : 0115 F

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.