



**1ª OPERACION**

COLOCACION DEL CONDUCTOR EN SU ALOJAMIENTO CORRESPONDIENTE (FIG.1) HASTA EL TOPE INDICADO.

2ª OPERACION

GIRO DEL PORTA-CONDUCTOR SEGUN INDICACION DE LA FLECHA (FIG.1) HASTA APOYAR EL CONDUCTOR EN EL CONTACTO (a).

**3ª OPERACION**

APRIETE MEDIANTE LA HERRAMIENTA (ALICATES FIG.2) HASTA EL BLOQUEO DE LA LENGÜETA DE CIERRE.

- SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES.
- SIN PELADO PREVIO DEL CONDUCTOR.
- PARA CONDUCTOR CON ALMA RIGIDA DE SECCION $0'5-0'75 \text{ m.m.}^2$
 - TRENZADA
 - MULTIFILAR
- FACIL MONTAJE.





Fig.3

4ª OPERACION

GIRO SEGUN FLECHA INDICADA (FIG.3) HASTA EL APOYO DEL CONTACTO (a) SOBRE EL CONDUCTOR.

5ª OPERACION

APRIETE HASTA EL BLOQUEO DE LA LENGÜETA DE CIERRE. MONTAJE ACABADO.





LETRA	REVISIONES	DIBUJ.	FECHA
C2	MODIF. SHEETS 4,5 EC ES00-0089-98	J.P.	11-6-98
C1	ADDED SHEETS 3,4,5 EC ES00-0064-97	J. Pascual	12-11-97
C	Añadida hoja 2 de 2	J. Pérez	14-1-97

 NUMERO
PN-735410

735410-0		ESTADO NO LABADO	
N.º ORDEN		MATERIAL	
ACABADO			
PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA			
DIB.		FECHA	
3-1-75		3-1-75	
COM.		FECHA	
FABRA		3-1-75	
DE.		FECHA	
Amul		10-5-93	
APR.		FECHA	
© 1993 POR AMP - ESPAÑOLA S. A.		TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS	
LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR		PATENTES ACTUALES O PENDIENTES	
GAMA HILO 0'5-0'75 m.m. ²		GAMA AISLANTE Φ 4 mm	
PRIMER USO General			
ESCALA		LOC	
AL		B	
N.º		PN-735410	
NOMBRE		CONECTOR ELECTRO TAP	
HOJA 1		de 5	

AMP
AMP - ESPAÑOLA S. A.
BARCELONA
ESPAÑA






1st STEP

LAY THE CONDUCTOR IN THE HOUSING AS SHOWN

2nd STEP


FOLD UP THE HOUSING ACCORDING THE ARROW TILL LEAN THE CONDUCTOR AGAINST THE CONTACT.

- NO SPECIAL TOOLS
- NO WIRE STRIPING
- FOR SOLID WIRE 0,5 0,75mm²
- FOR STRANDED WIRE 0,75mm²
- EASY ASSEMBLY




3th STEP

SQUEEZE WITH TOOLING (PLIERS FIG.2) TILL POSITIVE LOCK IS LATCHED



4th STEP

FOLD UP ACCORDING THE ARROW (FIG 3) TILL LEAN THE CONTACT AGAINST THE CONDUCTOR.




5th STEP

SQUEEZE TILL LATCH THE POSITIVE LOCK. FINISHED ASSEMBLY


735 410-0		BRASS NYLON	RED COLOR	TIN PLATED MOULDED
N.º ORDEN		MATERIAL		ACABADO
PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA				
DIB. DOMINGUEZ 16-3-83		FECHA 17-3-83		© 1993 POR AMP - ESPAÑOLA S. A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES AMP AMP - ESPAÑOLA S. A. BARCELONA ESPAÑA
COM. [Signature]		FECHA 10-5-93		
DE. [Signature]		FECHA		
APR. [Signature]		FECHA		CAMA NILO 0,5mm ² 0,75mm ² CAMA AISLANTE 4 mm ² PRIMER USO General. ESCALA AL B N.º 735410 ELECRO TAP CONNECTOR
PN-735 410		HOJA 3 de 5		

1^{ere} OPÉRATION:

INSTALLATION DU CONDUCTEUR
DANS SON LOGEMENT
CORRESPONDANT (Fig.1)
JUSQU'À LA BUTÉE INDICUÉE

2^e OPÉRATION:


TOURNER LE PORTE-CONDUCTEUR
DANS LE SENS DE LA FLÈCHE (Fig.1)
JUSQU'À APPUYER LE CONDUCTEUR
SUR LE CONTACT.




- SANS OUTILS SPÉCIFIQUES
- SANS DÉNUDER PRÉALABLEMENT LE CONDUCTEUR
- POUR CONDUCTEUR AVEC ÂME RIGIDE DE SECTION 0,5-0,75 mm²
- TRESSE MULTIBRIN } de section 0,75 mm²
- FACILITE D'ASSEMBLAGE

4^e OPÉRATION:


TOURNER SUIVANT LA FLÈCHE
(Fig.3) JUSQU'À L'APPUÏ DU CON-
TACT (a) SUR LE CONDUCTEUR.

5^e OPERATION:

SERRER JUSQU'À CE QUE LA
LANGUETTE SOIT VERROUILLÉE.
ASSEMBLAGE TERMINÉ.

3^e OPÉRATION:

SERRER AU MOYEN D'UN OUTIL (Pince Fig.2)
JUSQU'À CE QUE LA LANGUETTE DE FERMETURE
SOIT VERROUILLÉE

735 410-0		LAÏTON	ÉTAMÉ
		NYLON	COULEUR ROUGE
REF.		MATIÈRE	
PLAN CLIENT. UNIQUEMENT POUR REFERENCE			
DESIGNÉ PAR J. PASCUAL  FECHA 11-11-97		 AMP ESPAÑOLA, S.A. BARCELONA ESPAÑA	
COM. L. BATLLO  FECHA 11-11-97			
DE L. BATLLO  FECHA 11-11-97		©1997 POR AMP - ESPAÑOLA S. A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES	
APR.		GAMA NLO 05-0,75mm ²	GAMA AISLANTE Ø 4 mm, Max.
		ESCALA 	PRIMER USO General
		LOC AL	B
		N.º	735410
		REV. C2	
		HOJA 4 de 5	
CONNECTEUR ELECTRO TAP			


C
B
A





8 7 6 5 4 3 2 1

C

SIN ESCALA
DIMENSIONES EN mm.

METRICO


ANGULO DE PROYECCION



COULEUR ROUGE		POLIAMID 6/6		BOITIER ISOLANT		735410-0		
ÉTAMÉ		LAITON		CONTACT				
FINITION		MATIÈRE		COMPOSANT		REF.		
PLAN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCE				©COPYRIGHT 1997 AMP - ESPAÑOLA, S.A. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LOS PRODUCTOS AMP ESTAN CUBIERTOS POR PATENTES ACTUALES O PENDIENTES				
				TOLERANCIAS GENERALES		GAMA AISLANTE	GAMA HILO	ESCALA
				DEC±0,5		AMP AMP Española, S.A. BARCELONA ESPAÑA		
				ANGULO±1°				
				DIBUJADO J. PASCUAL		NOMBRE		Rev.
				11-11-97				
				CONF. L. BATLLO		CONNECTEUR ELECTRO TAP		C2
				11-11-97				
				APPROB. BATLLO		A3 PLANO N°		HOJA 5
				11-11-97				
LETRA	REVISIONES	DIBUJ.	FECHA			C 735410		de 5



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.