

Data Sheet

Intelligent pH Meter w/ Probe

Model 760KIT

- pH meter with mV measurement
- RS-232 PC Interface
- Plug and Play function
- pH Probe

pH Probe

Applications	High quality, Professional, laboratory & field usage.
Measuring Range	0 to 14 pH
Measuring Temp	0 to 100°C (32° to 100° F)
Electrode Structure	Combination type.
Zero Potential for pH Value	71 pH
Body Material	Epoxy
Connector	BNC
Mechanical Protection	With protection bottle on the electrode head
Dimensions	Body Length - 120 mm Body Dia - 9.5 mm Cable Length - 750 mm

pH meter

Measurement	Range	Resolution	Accuracy
pH	0 to 14 pH	0.01 pH	± (0.02 PH + 2 dgt)
mV	0 to 1999 mV	1 mV	± (0.5% + 2 dgt)

- * pH accuracy is based on calibrated meter only.
- * Specification tests under the environment RF Field Strength less than V/M & frequency less than 30 MHz only.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.