

FEATURES AND PATTERN

www.dbmlighting.com
0-006

Lens Reference	dbm14.5A-18F-GDW AM-1
Tested with LED	Osram Golden dragon AM
HAD*	15 deg
Curve Type	PEAK
Lens Material	PMMA
Operating temperature	-40°C+90°C

*HAD = Half Angle Divergence




OPTICAL EFFICIENCY

Half Angle Divergence: 15 deg

HAD Efficiency: 62 %

Collection Efficiency: 96 %




OUTPUT DISTRIBUTION


LED Flux: 85 Lumens 350mA

POLAR GRAPHIC

Max intensity
314Cd



CARTESIAN GRAPHIC




ILLUMINANCE

LED Flux: 85 Lumens 350mA

ILLUMINANCE VALUES AT VARIOUS DISTANCES

RANGE	1.0 m	2.0 m	3.0 m
ILLUMINANCE	313 Lux	78 Lux	35 Lux
MULTIPLICATOR RATE LED+LENS / LED ONLY	15 X		





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.