





Layout  
top view

Tab material: Stainless steel

All framed values will be used for dimension checking !

- Samples can deviate in the execution from the serie.

- Dimensions and tolerances can be specified only after the testing of the devices for the mass production definitely

|                                                                                                                |                       |  |  |      |                       |  |  |                                |                     |          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------|-----------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|----------|-----|
| Rev.                                                                                                           | <input type="radio"/> |  |  | Rev. | <input type="radio"/> |  |  |                                | Customer's Approval |          |     |
| Rev.                                                                                                           | <input type="radio"/> |  |  | Rev. | <input type="radio"/> |  |  |                                | Date                |          |     |
| Rev.                                                                                                           | <input type="radio"/> |  |  | Rev. | <input type="radio"/> |  |  |                                | Signature           |          |     |
| Titel:<br><br>CR2016 MFR FH                                                                                    |                       |  |  |      |                       |  |  | Scale<br>2:1                   | Drawn               | 16.08.06 | SRi |
|                                                                                                                |                       |  |  |      |                       |  |  |                                | Checked             | 16.08.06 | FKo |
|                                                                                                                |                       |  |  |      |                       |  |  |                                | Approved            |          |     |
| <b>renata</b> <br>batteries |                       |  |  |      |                       |  |  | CH-4452 Itingen<br>Switzerland |                     |          |     |
|                                                                                                                |                       |  |  |      |                       |  |  | 3.9108.4-                      |                     |          |     |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.