






PRODUCT # 70244-101LF




RECOMMENDED HOLE PATTERN,
COMPONENT SIDE.
MINI-POWER



RECOMMENDED HOLE PATTERN,
COMPONENT SIDE.
MINI-COAX

ASSEMBLY AFTER HOT RIVETTING.



NOTE:

1. INDICATED HOLES ARE UNPLATED.
2. MATERIAL:
LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS
FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0
COLOR NATURAL.
3. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS -22-008.
4. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE PEAK TEMPERATURE
FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6mm MINIMUM THICK
CIRCUIT BOARD.





mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		 ELECTRONICS www.fciconnect.com	
SEE NOTE 2											
ltr	ecn no	dr	date	linear					title	product family	code
H	0005-0357	Clu	050927								
C	H20755	DAN	921124	angles				mm	R.A. RECEPTACLE	MINI-POWER/COAX HEAT STAKE	213
D	H40355	DOB	940616	dr	D Andrews	910912					
E	H50047	RVI	950119	eng	E. Feijen	940616		scale	A2	70244	sheet 1 of 2
F	H80710	DOB	981023	chr	Av Zanten	910912					
G	H90489	HME	990816	app	M. Coolijmans	950119					
sheet		revision		H	H						
index		sheet		1	2						

PDM: Rev.H


STATUS: Released

Printed: May 19, 2011

PRODUCT NUMBER 70244-102LF




RECOMMENDED HOLE PATTERN,
COMPONENT SIDE.
MINI-POWER



RECOMMENDED HOLE PATTERN,
COMPONENT SIDE.
MINI-COAX

PRODUCT AFTER PC BOARD APPLICATION



- NOTE:
1. INDICATED HOLES ARE UNPLATED.
 2. MATERIAL:
LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS
FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0
COLOR NATURAL.
 3. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS -22-008.
 4. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 DEGREE PEAK TEMPERATURE
FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6mm MINIMUM THICK
CIRCUIT BOARD.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY			
ltr	ecn	no	dr	date	linear			projection		title	
H					angles			mm		R.A. RECEPTACLE	
					dr	D. de Bili	940616			MINI-POWER/COAX PRESS PEG	
					eng	E. Feijen	940616			product family	213
					chr	E. Feijen	940616			size	2 of
					app	Cooijmans	950119			dwg no	
sheet	revision				scale	5:1				70244	
index	sheet										

PDM: Rev.H

STATUS: Released

Printed: May 19, 2011



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.