

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
D	Engineering Update w/o Changes	02/27/04	M. C.
E	Changed LTM Material from 44-BK to 56-BK	06/27/07	M. C.



PART NO.	H	DH
LTM / NTM-120	.120(3.1)	.060(1.5)
LTM / NTM-130	.130(3.3)	
LTM / NTM-140	.140(3.6)	
LTM / NTM-150	.150(3.8)	
LTM / NTM-160	.160(4.1)	
LTM / NTM-170	.170(4.3)	
LTM / NTM-180	.180(4.6)	
LTM / NTM-190	.190(4.8)	
LTM / NTM-200	.200(5.1)	
LTM / NTM-210	.210(5.3)	
LTM / NTM-220	.220(5.6)	
LTM / NTM-230	.230(5.8)	
LTM / NTM-240	.240(6.1)	
LTM / NTM-250	.250(6.4)	.185(7.7)
LTM / NTM-260	.260(6.6)	
LTM / NTM-270	.270(6.9)	
LTM / NTM-280	.280(7.1)	
LTM / NTM-290	.290(7.4)	

PART NO.	H	DH	
LTM / NTM-300	.300(7.6)	.185(4.7)	
LTM / NTM-310	.310(7.9)		
LTM / NTM-320	.320(8.1)		
LTM / NTM-330	.330(8.4)		
LTM / NTM-340	.340(8.6)		
LTM / NTM-350	.350(8.9)		
LTM / NTM-360	.360(9.1)		
LTM / NTM-370	.370(9.4)		
LTM / NTM-380	.380(9.7)		.310(7.9)
LTM / NTM-390	.390(9.9)		
LTM / NTM-400	.400(10.2)		
LTM / NTM-410	.410(10.4)		
LTM / NTM-420	.420(10.7)		
LTM / NTM-430	.430(10.9)		
LTM / NTM-440	.440(11.2)		
LTM / NTM-450	.450(11.4)		
LTM / NTM-460	.460(11.7)		
LTM / NTM-480	.480(12.2)		

PART NO.	H	DH	
LTM / NTM-490	.490(12.5)	.310(7.9)	
LTM / NTM-500	.500(12.7)	.435(11.1)	
LTM / NTM-520	.520(13.2)		
LTM / NTM-550	.550(14.0)		
LTM / NTM-570	.570(14.5)		
LTM / NTM-600	.600(15.2)		
LTM / NTM-620	.620(15.8)		
LTM / NTM-650	.650(16.5)		.560(14.2)
LTM / NTM-670	.670(17.0)		
LTM / NTM-700	.700(17.8)		
LTM / NTM-720	.720(18.3)		.690(17.5)
LTM / NTM-750	.750(19.1)		
LTM / NTM-770	.770(19.6)		
LTM / NTM-800	.800(20.3)		
LTM / NTM-820	.820(20.8)		
LTM / NTM-850	.850(21.6)		
LTM / NTM-870	.870(22.1)		
LTM / NTM-900	.900(22.9)		

3. NTM MATERIAL: NYLON 6/6, 94V-2, NATURAL. BIVAR MATERIAL CODE 03-NL. BASF ULTRAMID NYLON 6/6 A3K NATURAL.
2. LTM MATERIAL: MPPS, 94V-0, BLACK. BIVAR MATERIAL CODE 56-BK.
1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

STANDARD TOLERANCE ( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED )		<b>BIVAR</b> <sup>®</sup>	
DECIMALS	ANGULAR	4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
.X ±.1	X° ±1°	<b>TITLE:</b> MOLDED, SELF-RETAINING LED MOUNT	
.XX ±.01		<b>PART NO:</b> LTM-NTM-XXX	
.XXX ±.005		<b>REVISION:</b> E	
DESIGNED: <b>David Green</b>	DATE: <b>01/06/03</b>	<b>CAGE CODE :</b> 32559 <b>SHEET #</b> 1 <b>OF</b> 1	
CHECKED: <b>M. Chen</b>	DATE: <b>01/06/03</b>	CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.