

Produkt Informationen



WDC Dry cleaner set

Bestellnummer : T0051512699



Cleaning Kit WDC/WPB81/Tip Activator/Stainless steel brush

When using lead free you will be experienced an increased in oxidation in the wettable area of the tip. These oxides must be removed regularly otherwise it will make the tip completely unwettable and not usable anymore. When cleaning the tip by means of the Weller WDC Dry Cleaner a special brass wool is used. First the surplus solder is removed by tapping the tip on the soft edge of the collector box. The final cleaning is then done by pushing and turning the tip in the brass wool. After cleaning there is still a fine amount of solder on the tip avoiding fast oxidation of the iron layer which is an advantage versus the cleaning by the wet sponge. The brass wool can be soaked in flux which may improve the performance further. More informations for cleaning you can find on page 154/155.

Why dry cleaning?

- Best cleaning effect
- Soldering tip will be cleaned but stays wetted
- Flux will be removed
- Safe from oxidation
- Less temperature shock

Dry cleaning with WDC

- Best treatment for soldering tips
- No-clean flux
- Minimisation of the erosion
- Percentage of flux: 3,5%
- Double soldering tip lifetime
- Superior wetting properties
- Reduced spring effect - less solder splashes



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.