






DO NOT SCALE  
DIMENSIONS IN mm

METRIC


THIRD ANGLE  
PROJECTION




SECTION A-A



|                    |
|--------------------|
| WIRE RANGE :       |
| 1.0-2.5 mm?        |
| INSULATION RANGE : |
| 3.0-4.3mm DIA.     |



SECTION B-B



SECTION C-C

NOTES:

- 1 FOR USE ON MINIATURE APPLICATOR (LEFT-RIGHT FEED)
- 2 REELED WITH PAPER.
- 3 CONFIGURATION OF CARRIER-STRIP OPTIONAL.
- 4 FOR USE ON MINIATURE APPLICATOR (LEFT-RIGHT FEED) AMP-O-MATOR APPLICATION.
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

|               |                |               |   |             |
|---------------|----------------|---------------|---|-------------|
| 5<br>OBSOLETE | PRE-TIN PLATED | PH.BRONZE     | 4 | 6-160831-8  |
|               | PRE-TIN PLATED | BRASS         | 4 | 6-160831-7  |
|               | TIN PLATED     | PH.BRONZE     | 4 | 1-160831-2  |
|               | UNPLATED       | BRASS         | 4 | 1-160831-1  |
| 5<br>OBSOLETE | TIN PLATED     | BRASS         | 4 | 1-160831-0  |
|               | UNPLATED       | NICKEL-SILVER |   | 0-160831-9  |
|               | SILVERPLATED   | PH.BRONZE     |   | 0-160831-8  |
|               | SILVERPLATED   | BRASS         |   | 0-160831-7  |
| 5<br>OBSOLETE | UNPLATED       | BRASS         | 2 | 0-160831-6  |
|               | UNPLATED       | PH.BRONZE     | 2 | 0-160831-5  |
|               | TIN PLATED     | PH.BRONZE     |   | 0-160831-4  |
|               | TIN PLATED     | BRASS         |   | 0-160831-3  |
|               | UNPLATED       | PH.BRONZE     |   | 0-160831-2  |
|               | UNPLATED       | BRASS         |   | 0-160831-1  |
|               | FINISH         | MATERIAL      |   | PART NUMBER |
|               |                |               |   |             |

|       |                 |  |       |           |                                                                                                       |                                                |                                           |  |            |  |          |        |  |
|-------|-----------------|--|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|------------|--|----------|--------|--|
|       |                 |  |       |           | CUSTOMER DRAWING                                                                                      |                                                | FOR REFERENCE ONLY<br>WILL NOT BE UPDATED |  |            |  |          |        |  |
|       |                 |  |       |           |                                                                                                       |                                                |                                           |  |            |  |          |        |  |
|       |                 |  |       |           | THIS DRAWING IS UNPUBLISHED<br>RELEASED FOR PUBLICATION _____, 19_____                                |                                                |                                           |  |            |  |          |        |  |
|       |                 |  |       |           |  TE Connectivity |                                                |                                           |  |            |  |          |        |  |
|       |                 |  |       |           | NAME                                                                                                  |                                                |                                           |  |            |  |          |        |  |
| M2    | ECO-11-005294   |  | RK    | HMR       | 19APR11                                                                                               | POSITIVE LOCK RECEPTACLE<br>.250 (6,35) SERIES |                                           |  |            |  |          |        |  |
| LTR.  | REVISION RECORD |  | DR.   | CHK.      | DATE                                                                                                  |                                                |                                           |  |            |  |          |        |  |
| DR.:  | J.v.LIEMPT      |  | CHK.: | M.v.DRIEL |                                                                                                       | APP.:                                          | M.v.DRIEL                                 |  | DWG.No.    |  | REV.LTR. | SHEET  |  |
| DATE: | 07 FEB 97       |  | DATE: | 18 FEB 02 |                                                                                                       | DATE:                                          | 18 FEB 02                                 |  | C - 160831 |  | M2       | 1 OF 1 |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.