

AC Filter for PCB Mounting in Flat Aluminum Housing



See below:
[Approvals and Compliances](#)

Description

- Line filter in standard and medical version
- 1-stage
- standard attenuation

Characteristics

- Aluminum case provides good shielding
Designed for standard applications
- Protection against interference voltage from the mains
Possible interferences generated in the equipment are strongly attenuated
- Universal line filter for standard applications
- Suitable for use in equipment according to IEC/UL 62368-1

Other versions on request

- Medical Version (M80)

References

Alternative: Standard version

Weblinks

[pdf data sheet](#), [html datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#), [Microsite](#)

Technical Data

| | |
|---------------------------------|---|
| Ratings IEC | 2 - 16A @ Ta 40 °C / 250VAC; 50Hz |
| Ratings UL/CSA | 2 - 16A @ Ta 40 °C / 125VAC; 60Hz |
| Leakage Current | standard < 0.5mA (250V / 60Hz) |
| Dielectric Strength | > 1.7kVDC between L-N > 2.7kVDC between L/N-PE Test voltage (2 sec) |
| Allowable Operation Temperature | -25°C to 100°C |
| Climatic Category | 25/100/21 acc. to IEC 60068-1 |
| Protection Class | Suitable for appliances with protection class I acc. to IEC 61140 |
| Terminal | For PCB mounting , tin-plated |
| Material: Housing | Aluminum |

| | |
|-------------|--|
| Line Filter | Standard and Medical Version, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8 Technical Details |
| MTBF | > 200'000h acc. to MIL-HB-217 F |

Approvals and Compliances

Detailed information on product approvals, code requirements, usage instructions and detailed test conditions can be looked up in [Details about Approvals](#)

SCHURTER products are designed for use in industrial environments. They have approvals from independent testing bodies according to national and international standards. Products with specific characteristics and requirements such as required in the automotive sector according to IATF 16949, medical technology according to ISO 13485 or in the aerospace industry can be offered exclusively with customer-specific, individual agreements by SCHURTER.

Approvals




The approval mark is used by the testing authorities to certify compliance with the safety requirements placed on electronic products.

Approval Reference Type: FMAB

| Approval Logo | Certificates | Certification Body | Description |
|--|---------------|--------------------|------------------------------|
|  | VDE Approvals | VDE | Certificate Number: 40004673 |
|  | UL Approvals | UL | UL File Number: E72928 |



Product standards

Product standards that are referenced

| Organization | Design | Standard | Description |
|--|-----------------------|-----------------|--|
|  | Designed according to | IEC 60939 | Passive filters for suppressing electromagnetic interference |
|  | Designed according to | UL 1283 | Electromagnetic interference filters |
|  | Designed according to | CSA C22.2 no. 8 | Electromagnetic interference (EMI) filters |






Application standards

Application standards where the product can be used

| Organization | Design | Standard | Description |
|--|--------------------------------|----------------|--|
|  | Designed for applications acc. | IEC/UL 62368-1 | IEC 62368-1 includes the basic requirements for safety of audio, video, information technology and office equipment. |
|  | Designed for applications acc. | IEC 60601-1 | Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance |

Compliances

The product complies with following Guide Lines

| Identification | Details | Initiator | Description |
|--|------------------------------|-------------|---|
|  | CE declaration of conformity | SCHURTER AG | The CE marking declares that the product complies with the applicable requirements laid down in the harmonisation of Community legislation on its affixing in accordance with EU Regulation 765/2008. |
|  | RoHS | SCHURTER AG | Directive RoHS 2011/65/EU, Amendment (EU) 2015/863 |
|  | China RoHS | SCHURTER AG | The law SJ / T 11363-2006 (China RoHS) has been in force since 1 March 2007. It is similar to the EU directive RoHS. |
|  | REACH | SCHURTER AG | On 1 June 2007, Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 1 (abbreviated as "REACH") entered into force. |
|  | Medical Equipment | SCHURTER AG | Suitable for use in medical equipment according to IEC/UL 60601-1 |

Dimension [mm]

Case 72



Diagrams

Standard version




- 1) Line
- 2) Load

Attenuation Loss

- - - - 50Ω differential mode ____ 50Ω common mode

Standard version

2 A




4 A




6 A



10 A




16 A




Medical version (M5)


2 A




4 A




6 A



10 A




16 A




Medical version (M80)


2 A




4 A




6 A



10 A



16 A



All Variants

| Rated Current [A] | Filter-Type | L [mH] | Cx (X2) [nF] | Cy (Y2) [nF] | R [MΩ] | Weight [g] | Housings | Order Number |
|-------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| 2 | Standard version | 2 x 8 | 100 | 4.7 | 1 | 114 g | 72 | 5500.2021 |
| 4 | Standard version | 2 x 3.5 | 100 | 4.7 | 1 | 114 g | 72 | 5500.2022 |
| 6 | Standard version | 2 x 1.8 | 100 | 4.7 | 1 | 115 g | 72 | 5500.2023 |
| 10 | Standard version | 2 x 0.82 | 100 | 4.7 | 1 | 115 g | 72 | 5500.2024 |
| 16 | Standard version | 2 x 0.65 | 100 | 4.7 | 1 | 115 g | 72 | 5500.2025 |
| 2 | Medical Version (M5) | 2 x 8 | 100 | - | 1 | 114 g | 72 | 5500.2106 |
| 4 | Medical Version (M5) | 2 x 3.5 | 100 | - | 1 | 114 g | 72 | 5500.2107 |
| 6 | Medical Version (M5) | 2 x 1.8 | 100 | - | 1 | 115 g | 72 | 5500.2108 |
| 10 | Medical Version (M5) | 2 x 0.82 | 100 | - | 1 | 115 g | 72 | 5500.2109 |
| 16 | Medical Version (M5) | 2 x 0.65 | 100 | - | 1 | 115 g | 72 | 5500.2110 |
| 2 | Medical Version (M80) | - | - | - | - | 114 g | 72 | 5500.2111 |
| 4 | Medical Version (M80) | - | - | - | - | 114 g | 72 | 5500.2112 |
| 6 | Medical Version (M80) | - | - | - | - | 115 g | 72 | 5500.2113 |
| 10 | Medical Version (M80) | - | - | - | - | 115 g | 72 | 5500.2114 |
| 16 | Medical Version (M80) | - | - | - | - | 115 g | 72 | 5500.2115 |

Most Popular.

Availability for all products can be searched real-time: <https://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

Packaging unit 10 Pcs



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.