


Conductive Paint 10g/10cc Syringe - Low Resistance



Product Highlights

Low Resistance
Dries at room temperature
RoHS II and REACH compliant

Specifications

Resistance: 1.0 Ohms/Square at 0.004" stencil thickness
Viscosity: 100 mPa·s
Packaging: 10cc/10g Syringe
Shelf Life: >12 months
Drying Time: Allow 60-120 minutes for paint to dry before using circuit. Resistance will drop from a few Mega Ohms at 0 minutes to approximately 3 ohms per inch of trace after 120 minutes. If encapsulating or conformal coating on top of conductive paint, allow 7 days (168 hours) for full drying before covering is applied.

Application

Apply by dot dispensing, line dispensing, stencil and squeegee, or with paint brush.

Cleaning

Clean using water or isopropyl alcohol (IPA).

Storage and Handling

Store at 3-25°C (37-77°F). Do not freeze.

Transportation

This product has no shipping restrictions. Shipping below 0°C (32°F) or above 25°C (77°F) for normal transit times by ground or air will not impact this product's stated shelf life.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.