




UP TO
0.75 mm²
WIRE SIZE

-	-	-
A	15.7	15.7
CODING	X	Y



MARKING FOR PINOUTCONFIGURATION
SEE TABLE SHEET 2
Markierung fuer Pinoutkonfigkfiguration
siehe Tabelle Blatt 2



NOTES:
Bemerkungen:

1 ASSY. USED WITH PARTS:
Assy verwendet mit folgenden Teilen:
HEADER BOSCH: PN: 000 20633 614
HEADER TE: PN: 0-1565428-1

THE HEADER IS NOT A PART OF THE
DELIVERED ASSY.
Der Header ist kein Bestandteil der gelieferten ASSY.

2 MATED WITH:
Passend zu:
COVER PN: 1452389, 0-1452862-1
2-NDARY LOCK PN: 0-1452388-1
Kappe PN: 1452389, 0-1452862-1
2te Kontaktsicherung PN: 0-1452388-1

3 SEALING FUNCTION REQUIRES ONLY FOLLOWING
WIRE SIZE DIAMETERS FOR THE SIGNAL TERMINALS:
Zur Sicherstellung der Dichtigkeit duerfen folgende Drahtquerschnitte
bei den Signalkontakten verwendet werden:

a) 0.5mm² - 0.75mm² = ISO Ø1.4-1.9mm
FOR ALL WITH "X" MARKED CAVITIES. SEE PINOUT CONFIGURATION TABLE
fuer alle markierten Felder mit "X" in der Pinbelegungstabelle


b) 1.0mm² - 1.5mm² = ISO Ø1.9-2.4mm
FOR ALL WITH NUMBERED CAVITIES. SEE PINOUT CONFIGURATION TABLE
fuer alle nummerierten Felder in der Pinbelegungstabelle

4 ASSY DELIVERED WITH SLIDES IN ENDOCK POSITION
Anlieferungszustand Schieber in Endraststellung

5 TE-PN SHOWN AS "NOT USED" WERE RAISED
FOR THE CONNECTOR TE-PN: X-1452419-X
TE-Nr. mit "NOT USED" in der Pinbelegungstabelle
werden verwendet im Stecker TE-Nr: X-1452419-X



6 TE-PN SHOWN AS "NOT USED" WERE RAISED
FOR THE CONNECTOR TE-PN: X-1452423-X
TE-Nr. mit "NOT USED" in der Pinbelegungstabelle
werden verwendet im Stecker TE-Nr: X-1452423-X

INSPECTION DIMENSION
Kontrollmasse



* 1394897 WILL BE REPLACED DURING NEXT YEAR BY 1670144
* 1394897 wird innerhalb eines Jahres ersetzt durch 1670144

0-1452503-3	SILVER PLATED	1.0 - 1.5	BLINDPLUG Blindstopfen 0.75mm ² PN 1-1452424-1 BROWN / Braun 1.5mm ² PN 1-1452424-2 BLUE / Blau
0-1670144-3 *		0.5 - 0.75	
0-1534594-3		0.25 - 0.35	
0-1452503-2	GOLD PLATED	1.0 - 1.5	
0-1670144-2 *		0.5 - 0.75	
0-1534594-2		0.25 - 0.35	
0-1452503-1	PRE-TIN	1.0 - 1.5	
0-1670144-1 *		0.5 - 0.75	
0-1534594-1		0.25 - 0.35	
TERMINALS TE PN TE Kontakte PN	FINISH Oberflaeche	WIRE SIZE (mm ²) Drahtquerschnitt (mm ²)	NOTES Bemerkungen



HOUSING IN ENDOCKPOSITION
WITHOUT COVER ASSY.
Gehaeuse in Endraststellung, ohne Kappenassy


LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			L4	ECR-14-014186	22SEP2014	SS	GM
			L5	ECR-16-013617	23SEP2016	KC	SH
			L6	ECR-16-014434	12OCT2016	KC	SH
			L7	ECR-17-008199	15JUNE2017	KC	PT

1x	PA66-GF25	96 POS. PCM CON. SLIDE RIGHT	BLACK	7	
1x	PA66-GF25	96 POS. PCM CON. SLIDE LEFT	BLACK	6	
1x	PBT-GF20	96 POS. PCM CON. COVER FOR FAMILY SEAL	BLACK	5	
1x	SILICONE	96 POS. PCM CON. FAMILY SEAL	WHITE	4	
1x	SILICONE	96 POS. PCM CON. PERIPHERAL SEAL	WHITE	3	
1x	PA66-GF35	96 POS. PCM CON. CONTACT HOUSING	BLACK	2	
1x	PA66-GF35	96 POS. PCM CON. FEMALE HOUSING	BLACK	1	
X-1452380-X	ASSY NO	MATERIAL	DESCRIPTION	COLOR	ITEM NO
70			WEIGHT OF EACH ASSY NO [g]		
QTY REQD PER ASSY			PARTS LIST		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.ROTH	12MAR2002	TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK S.DENTER	12MAR2002				
mm		APVD S. DENTER	14MAR2002	NAME			
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		96POS. RECEPTACLE HOUSING ASSEMBLY			
				--			
				SIZE			
				116-18534-1			
				CAGE CODE			
				00779			
				DRAWING NO			
				C=1452380			
				RESTRICTED TO			
				-			
				Customer Drawing			
				SCALE			
				2:1			
				SHEET			
				1 OF 3			
				REV			
				L7			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.ROTH	12MAR2002	 TE Connectivity	
		CHK S.DENTER	12MAR2002		
		APPR G.MUMFORD	14MAR2002	NAME	96POS. RECEPTACLE HOUSING ASSEMBLY
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES 45° FINISH		PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC
				SIZE	11L-10534-1
MATERIAL				CAGE CODE	00779
				DRAWING NO	1452380
				WEIGHT	1
Customer Drawing				SCALE	2:1
				SHEET	2 OF 3

[illegible][illegible]

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. 12MAR2002 K.ROTH		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK. 12MAR2002 S.DENTER			
mm		APVD. 14MAR2002 G.MUMFAR		NAME 96POS. RECEPTACLE HOUSING ASSEMBLY	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	
		0 P/LC ±.01 1 P/LC ±.01 2 P/LC ±.01 3 P/LC ±.01 4 P/LC ±.01		APPLICATION SPEC	
		ANGLES 45° FINISH		116-18534-1 WEIGHT -	
		MATERIAL - -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A1 00779 C=1452380 -	
Customer Drawing				SCALE 2:1 SHEET 3 OF 3 REV 7	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.