

Weitere Junior Timer- und Junior Power Timer-Gehäuse



12polig – Junior Timer

Best.-Nr. 827603-1


Passend zu:

Best.-Nr. 827229,
90°-Messerleiste, siehe Seite 48

Ungedichtet



Unsealed



Additional Junior Timer and Junior Power Timer Housings

12 Pos. – Junior Timer

Part No. 827603-1

Mating with:

Part No. 827229,
90° Tab Header, see Page 48

15polig – Junior Power Timer


Best.-Nr. 926171-1 (schwarz)
Best.-Nr. 926171-2 (gelb)

Passend zu:


Best.-Nr. 826703,
90°-Messerleiste, siehe Seite 48

Best.-Nr. 827467,
180°-Messerleiste, siehe Seite 48

Ungedichtet



Unsealed



15 Pos. – Junior Power Timer

Part No. 926171-1 (black)
Part No. 926171-2 (yellow)

Mating with:

Part No. 826703,
90° Tab Header, see Page 48
Part No. 827467,
180° Tab Header, see Page 48

16polig – Junior Timer


Best.-Nr. 827584-1 (schwarz)
Best.-Nr. 827584-2 (gelb)

Passend zu:

Best.-Nr. 827539,
90°-Messerleiste, siehe Seite 49

Best.-Nr. 828662,
180°-Messerleiste, siehe Seite 49

Ungedichtet



Unsealed



16 Pos. – Junior Timer

Part No. 827584-1 (black)
Part No. 827584-2 (yellow)

Mating with:

Part No. 827539,
90° Tab Header, see Page 49
Part No. 828662,
180° Tab Header, see Page 49

Weitere Junior Timer- und Junior Power Timer-Gehäuse (Fortsetzung)


25polig – Junior Power Timer

Best.-Nr. **925470-1** (schwarz)
Best.-Nr. **925470-2** (gelb)
Kodierung rechts

Passend zu:

Best.-Nr. **826140**,
90°-Messerleiste, siehe Seite 50

Ungedichtet



Unsealed

Additional Junior Timer and Junior Power Timer Housings (continued)

25 Pos. – Junior Power Timer

Part No. **925470-1** (black)
Part No. **925470-2** (yellow)
Keying right

Mating with:

Part No. **826140**,
90° Tab Header, see Page 50


25polig – Junior Power Timer

Best.-Nr. **925471-1** (schwarz)
Best.-Nr. **925471-2** (gelb)
Kodierung links

Passend zu:

Best.-Nr. **826141**,
90°-Messerleiste, siehe Seite 50
Best.-Nr. **826195**,
180°-Messerleiste, siehe Seite 50

Ungedichtet



Unsealed

25 Pos. – Junior Power Timer

Part No. **925471-1** (black)
Part No. **925471-2** (yellow)
Keying left

Mating with:

Part No. **826141**,
90° Tab Header, see Page 50
Part No. **826195**,
180° Tab Header, see Page 50


25polig – Junior Timer

Best.-Nr. **827534-1**

Passend zu:

Best.-Nr. **827535**,
90°-Messerleiste, siehe Seite 52

Ungedichtet



Unsealed

25 Pos. – Junior Timer

Part No. **827534-1**

Mating with:

Part No. **827535**,
90° Tab Header, see Page 52

Weitere Junior Timer- und Junior Power Timer-Gehäuse
(Fortsetzung)

Additional Junior Timer and Junior Power Timer Housings
(continued)

25polig – Junior Power Timer

Best.-Nr. 963325-1,
mit Tülle

Passend zu:

Best.-Nr. 827050,
90°-Messerleiste, siehe Seite 51
Best.-Nr. 827019,
90°-Messerleiste, siehe Seite 51

Gedichtet


Sealed

25 Pos. – Junior Power Timer

Part No. 963325-1,
with Rubber Boots

Mating with:

Part No. 827050,
90° Tab Header, see Page 51
Part No. 827019,
90° Tab Header, see Page 51



Weitere Junior Timer- und Junior Power Timer-Gehäuse (Fortsetzung)

25polig – Junior Timer

Bestell-Nummern:

827249-1 ohne Zugentlastung

827249-2 mit Zugentlastung

Gehäuse für Junior Power Timer-Kontakte


Best.-Nr. **963317-1**

Passend zu:

Best.-Nr. **827050**,
90°-Messerleiste, siehe Seite 51

Best.-Nr. **827019**,
90°-Messerleiste, siehe Seite 51

Gedichtet



Sealed

Additional Junior Timer and Junior Power Timer Housings (continued)

25 Pos. – Junior Timer

Part Numbers:

827249-1 without Strain Relief

827249-2 with Strain Relief

Housing for Junior Power Timer Contacts

Part No. **963317-1**

Mating with:

Part No. **827050**,
90° Tab Header, see Page 51

Part No. **827019**,
90° Tab Header, see Page 51

35polig – Junior Timer

Best.-Nr. **826000-1**

Weitere Farben auf Anfrage.

Gehäuse für Junior Power Timer-Kontakte


Best.-Nr. **963318-1**

Weitere Farben auf Anfrage.

Passend zu:

Best.-Nr. **825213**,
90°-Messerleiste, siehe Seite 53

Nicht wasserdicht



Non Water Resistant

35 Pos. – Junior Timer

Part No. **826000-1**

Additional colors on request.

Housing for Junior Power Timer Contacts

Part No. **963318-1**

Additional colors on request.

Mating with:

Part No. **825213**,
90° Tab Header, see Page 53

Weitere Junior Timer- und Junior Power Timer-Gehäuse (Fortsetzung)

Additional Junior Timer and Junior Power Timer Housings (continued)

35polig – Junior Timer
Best.-Nr. 827663

Passend zu:
Best.-Nr. 825213,
90°-Messerleiste, siehe Seite 53

Best.-Nr. 925311-1 (Tülle),
muß separat bestellt werden.


Nicht wasserdicht

Non Water Resistant

35 Pos. – Junior Timer
Part No. 827663

Mating with:
Part No. 825213,
90° Tab Header, see Page 53

Part No. 925311-1 (Rubber Boot),
must be ordered separately.



Bestell-Nummern/Part Numbers				Bemerkungen (Farbe) Remarks (Color)
Komplett Assembly	Packungseinheit Packaging Unit	Griffschale Connector Housing	Packungseinheit Packaging Unit	
827663-4	100	927558-1	100	Kodierung Nr. 16 (rot) / Code No. 16 (red)
827663-5	100	928556-1	100	Kodierung Nr. 5 (natur) / Code No. 5 (natural)
827663-6	100	928557-1	100	Kodierung Nr. 15 (schwarz) / Code No. 15 (black)

Alle Kodierungen siehe Tabellenzeichnungen 827663, Blatt 3 von 3

All codings see tabular drawing 827663, Sheet 3 of 3.

Weitere Junior Timer-
und Junior Power Timer-
Gehäuse
(Fortsetzung)

35polig – Junior Timer
mit rundem Kabelabgang

Passend zu:
Best.-Nr. **825213**,
90°-Messerleiste, siehe Seite 53


Additional Junior Timer
and Junior Power Timer
Housings
(continued)

35 Pos. – Junior Timer
with Round Cable Exit

Mating with:
Part No. **825213**,
90° Tab Header, see Page 53

Gedichtet

Sealed



Bestell-Nummern/Part Numbers

Unterschied durch diverse Kodierungen
Difference in Various Codings

Komplett Assembly	Packungseinheit Packaging Unit	Griffschale Connector Housing	Packungseinheit Packaging Unit
963062-1	100	962076-1	100
963059-1	100	962073-1	100
828880-1	100	929644-1	100
1-827257-3	100	928612-1	100
1-827257-2	100	928611-1	100
1-827257-0	100	927538-1	100
1-827257-8	100	927391-1	100
827257-8	100	927391-1	100
1-827257-7	100	927391-1	100
827257-7	100	927391-1	100
827257-5	100	927229-1	100
827257-3	100	927120-1	100
827257-2	100	927118-1	100
827257-1	100	927060-1	100

Gummitüllen:
Best.-Nr. **826779**

Rubber Boot:
Part No. **826779**

Weitere Junior Timer- und Junior Power Timer-Gehäuse
(Fortsetzung)

Additional Junior Timer and Junior Power Timer Housings
(continued)

35polig – Junior Timer
Best.-Nr. 828632-1

Passend zu:
Best.-Nr. 825213,
90°-Messerleiste, siehe Seite 53

Best.-Nr. 826779-1 (Tülle),
muß separat bestellt werden.


Gedichtet

Sealed

35 Pos. – Junior Timer
Part No. 828632-1

Mating with:
Part No. 825213,
90° Tab Header, see Page 53

Part No. 826779-1 (Rubber Boot),
must be ordered separately.



35polig

Junior Timer
Best.-Nr. 827667-1

Junior Power Timer
Best.-Nr. 827667-2

Passend zu:
Best.-Nr. 827137,
90°-Messerleiste, siehe Seite 54

Ungedichtet


Unsealed

35 Pos.

Junior Timer
Part No. 827667-1

Junior Power Timer
Part No. 827667-2

Mating with:
Part No. 827137,
90° Tab Header, see Page 54





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.