



REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
R	REVISED PER ECO-11-003178	02/14/2011
S	REVISED DWG PER ECO-11-014498	07/13/2011
T	ADDED -87 TO TABLE PER ECO-14-004606	03/26/2014

AS SUPPLIED

AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
 a _ AS SUPPLIED
 b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- ADD DASH NUMBER AS SUFFIX TO BASE PART NUMBER TO SPECIFY ID AND LENGTH REQUIRED
- ORDERING INFORMATION:
 RT-1145-OX -XX -0
 BASE PART NUMBER _____
 DASH NUMBER _____
 (MATERIAL PER RW-3037(200) SPECIFICATION EXCLUDING LONGITUDINAL CHANGE)
 COLOR DESIGNATOR (-0: BLACK, STANDARD) _____
 ⚠ RT-1145-OX-100-0 HAS ADHESIVE S-1337 LINED ON INSIDE OF TUBING

TABLE OF DIMENSIONS									
PART DESCRIPTION	D		P REF b	W b	PART DESCRIPTION	D		P REF b	W b
	MIN a	MAX b				MIN a	MAX b		
RT-1145-OX-7-0	2.67	.75	2.50	.055 - .095	RT-1145-OX-30-0	1.00	.25	1.00	.033 - .053
RT-1145-OX-9-0	2.67	.75	1.50	.055 - .095	RT-1145-OX-32-0	2.00	.50	2.50	.045 - .085
RT-1145-OX-11-0	2.37	.63	6.00	.050 - .090	RT-1145-OX-34-0	2.00	.50	1.50	.045 - .085
RT-1145-OX-12-0	2.37	.63	2.50	.050 - .090	RT-1145-OX-35-0	2.00	.50	1.00	.045 - .085
RT-1145-OX-14-0	2.37	.63	1.50	.050 - .090	RT-1145-OX-36-0	2.67	.75	4.00	.055 - .095
RT-1145-OX-15-0	2.37	.63	1.00	.050 - .090	RT-1145-OX-37-0	2.37	.63	4.00	.050 - .090
RT-1145-OX-16-0	1.37	.38	3.00	.042 - .066	RT-1145-OX-38-0	2.00	.50	4.00	.045 - .085
RT-1145-OX-17-0	1.37	.38	2.50	.042 - .066	RT-1145-OX-39-0	1.37	.38	4.00	.042 - .066
RT-1145-OX-18-0	1.37	.38	2.00	.042 - .066	RT-1145-OX-40-0	1.25	.31	4.00	.035 - .059
RT-1145-OX-19-0	1.37	.38	1.50	.042 - .066	RT-1145-OX-41-0	1.00	.25	4.00	.033 - .053
RT-1145-OX-20-0	1.37	.38	1.00	.042 - .066	RT-1145-OX-75-0	1.50	.38	6.00	.042 - .066
RT-1145-OX-22-0	1.25	.31	2.50	.035 - .059	RT-1145-OX-76-0	1.25	.31	6.00	.035 - .059
RT-1145-OX-24-0	1.25	.31	1.50	.035 - .059	RT-1145-OX-87-0	2.00	.50	18.00	.045 - .085
RT-1145-OX-25-0	1.25	.31	1.00	.035 - .059	RT-1145-OX-97-0	1.75	.38	6.00	.042 - .066
RT-1145-OX-26-0	1.00	.25	3.00	.033 - .053	RT-1145-OX-98-0	2.00	.50	10.00	.045 - .085
RT-1145-OX-27-0	1.00	.25	2.50	.033 - .053	RT-1145-OX-100-0 (SEE ⚠)	3.00	1.00	4.00	.090 - .130
RT-1145-OX-29-0	1.00	.25	1.50	.033 - .053	RT-1145-OX-132	0.38	0.13	2.00	.028 - .042
					RT-1145-OX-133	0.50	0.19	2.00	.028 - .042

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.		REVISED UNGUYEN	 TE Connectivity	
DECIMAL TOLERANCES .XXX ± 0.005 [0.13 mm] .XX ± 0.01 [0.25 mm] .X ± 0.1 [0.50 mm]		APPROVED JKUSTER		
ANGLE TOLERANCE .X ± 1 DEG.		THIRD ANGLE PROJECTION	TITLE TUBING, SHRINK OVER-EXPANDED	
TYCO ELECTRONICS RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.		SIZE B	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. RT-1145-OX-XX-0
© 2005-2014 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.		DO NOT SCALE THIS DRAWING		SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.